

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
12/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	11 mm
Serie	Master Mute
Skrivsats förvändskär	269028 38
Passande vändskär	TC.. 1102..
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	16 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Utkragningslängd $L_1$	60 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Mittförskjutning $L_3$	9 mm
totallängd $L$	120 mm
ISO-kod hållare	A12X STF CR/L11
icke monterbart område S	72 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång