



Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus, Innehåll: 200l



Beställningsdata

Ordernummer	084243 200
GTIN	2050002070271
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.

Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus är ett mineraloljehaltigt, bor- och aminfritt, vattenblandbart kylsmörjmedel som har utvecklats speciellt för svår bearbetning av aluminium och höglegerat stål. Bearbetning av icke-järnmetaller bör endast utföras efter att test utförts. Emulsioner med **högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus** uppnår lång livslängd, säkerställer mycket bra korrosionsskydd och är särskilt hudvänliga. **Hållbarhet 12 månader.**

Fördel:

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabila mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

Skärdata:

- Bearbetning av stål och ståljutgods 6-10%
- Bearbetning av aluminium från 6%

Teknisk beskrivning

pH-värde	8,9
Form	flytande
Vattenlöslighet	emulgerbar
Innehåll	200 l
Utförande	Fat
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Kinematisk viskositet	93 mm ² /s
Färg	ljusbrun
Produktslag	Kylsmörjmedel
Refraktometervärde	1