



Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM, Innehåll: 200l



Beställningsdata

Ordernummer	084244 200
GTIN	2050002070295
Artikelklass	08J

Beskrivning

Utförande:

Vattenblandbart kylsmörjmedel - borsyrafritt - fritt från sekundära aminer - klorfritt Ho-kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM är ett vattenblandbart kylsmörjmedel formulerad med lågaromatiska, mycket raffinerade basoljor. Speciella emulgeringsmedel säkerställer ett utmärkt effektspektrum och resulterar i en semitransparent emulsion. **Ho-kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM** är därmed långtidsstabil och säkerställer högt korrosionsskydd även vid låga koncentrationer. Särskilt utvalda AW-tillsatser möjliggör bearbetning vid höga skärhastigheter.

Ho-kylsmörjmedelskoncentrat och sågolja WM är ett vattenblandbart universalkylsmörjmedel, som är idealiskt för allmän bearbetning. **Hållbarhet 12 månader. Inget farligt ämne!**

Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt kylsmörjmedel för höga krav. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.

Fördel:

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabla mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

Användningsdata:

För invändig kylvätsketillförsel och lämpligt för höga tryck.

Skärdata:

- **Enkla bearbetningsprocesser: blandningsförhållande 1:20**
- **Tunga bearbetningsprocesser: blandningsförhållande 1:15**
- **Mycket tunga bearbetningsprocesser: blandningsförhållande 1:10**

Teknisk beskrivning

Kinematisk viskositet	80 - 140 mm ² /s
Utförande	Fat
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Form	flytande
Färg	bärnstensfärger
Innehåll	200 l
pH-värde	9,4 - 9,7
Produktslag	Kylsmörjmedel
Refraktometervärde	1,7