

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 5×D, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	232250 12
GTIN	4045197589033
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 12 - 12,5 mm

Effektiv längd L_1 : 60,3 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Skaftlängd L_s : 50 mm

Spännskruvar: 232990 TX7

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	12 - 12,5 mm
Spännskruvar	232990 TX7
Skaftdiameter D_s	20 mm
Effektiv längd L_1	60,3 mm
Skaftlängd L_s	50 mm
Antal skär Z	2
Utförande	5×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm

211750 0,6

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX7

232990 TX7

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX7

674248 TX7