

**"Hold fast" toppmagnet, AlNiCo, Ø: 44mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085968 44
GTIN	5012095492214
Artikelklass	08Q

Beskrivning**Utförande:**

Magneten lyfts av från arbetsstycket med hjälp av en tryckspindel. Med 2 gängade hål M8 för fastsättning av hållare.

Teknisk beskrivning

vikt	0,6 kg
Antal gängade fästhål	2
Gängat fästhål i magnethuvudet	M8 mm
nominell vidhäftningskraft	200 N
magnetstommens höjd	44,5 mm
Ø	44 mm
Material magnetkärna	AlNiCo
Produktslag	Toppmagnet

