

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 8×D, Typ: 36****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 232255 36     |
| GTIN         | 4045197592538 |
| Artikelklass | 22G           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

**OBS!:**

Sänk matningsvärdena  $f$  med 5 % och  $v_c$ -värdena med 10 %.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 36 - 47 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 349,3 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 40 mm

Skaftlängd  $L_s$ : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

**Teknisk beskrivning**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Spännskruvar         | 232990 TX20 |
| Skaftdiameter $D_s$  | 40 mm       |
| Effektiv längd $L_1$ | 349,3 mm    |
| Diameterområde $D_c$ | 36 - 47 mm  |
| Skaftlängd $L_s$     | 70 mm       |
| Antal skär Z         | 2           |
| Utförande            | 8×D         |
| Skaft                | ISO 9766    |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Invändig    | ja              |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

---

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| 8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm                            | 659874 50   |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20                                | 674248 TX20 |
| Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15   | 232990 TX15 |
| Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20   | 232990 TX20 |
| Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm      | 659906 1600 |
| Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm | 659957 1600 |