

Garant**Digital mikrometer HCT IP67 och Bluetooth, Mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Artikelklass	41B

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 och **12 mm stora siffror** på en skärm med hög kontrast. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Tack vare automatisk avstängning uppnås mycket långa batteritider. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall och fasade. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2032.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
Sifferhöjd LCD-display	12 mm
spindel-Ø	6,5 mm

IP-skyddsklass	IP 67
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Utförande spindel	härdade och slipade
Serie	HCT
avläsning	0,0005 tum
Batterityp	Knappcell
spindelindelning	1 mm
felgräns	2 µm
mätområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
avläsning	0,001 mm
Utförande mätyta	Hård-metall
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Omkoppling relativ-/absolutmätning.	ja
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 25 mm	022000 25
DAkks-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032