

**Garant****Digital bygelmikrometersats HCT IP67 och Bluetooth, Mätområde: 0-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Artikelklass	41B

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativ mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 och **12 mm stora siffror** på en skärm med hög kontrast. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Tack vare automatisk avstängning uppnås mycket långa batteritider. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Bygelmikrometrar nr 421575. Inklusiv inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

antal mikrometrar	4
Serie	HCT
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)

Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
Batterityp	Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
antal inställningsmått	3
Antal ingående batterier	4
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
mätområde	0 - 100 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S2
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

KalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020430 0-100
DAkKS-kalibreringBygelmikrometrar, sats mätområde 0-100 mm	020440 0-100

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------