

**MIRKA****Slipskiva med karborrband (CER) Galaxy Flerhålrad, Ø 150 mm, Kornstorlek: 800****Beställningsdata**

Ordernummer	567787 800
GTIN	6416868554335
Artikelklass	56M

**Beskrivning****Utförande:**

Mirka® GALAXY, det nya innovativa slipmedlet, kombinerar effektivitet med lång livslängd utan igensättning, tack vare ett nytt självskärpande keramik korn och Multifit-perforeringen. De blå keramik kornen förblir permanent skarpa, eftersom de genom sin struktur bryts sönder vid användningen och därmed åstadkommer en självskärpande effekt. Mirka® Galaxy använder det nya Mirka Multifit-konceptet – tack vare den optimala hållplaceringen kan slipmedlet användas på alla maskiner utan att speciell uppriktning behövs. Multifit-hålmönstret ger en perfekt balans mellan lång användningstid och dammsug. Mirka® Galaxy-serien är baserad på polyesterfilm med beläggning som bärarmaterial och kan levereras inom det kompletta kornområdet från grovt 40-korn till fint 2000-korn. Mirka® Galaxy är den perfekta allroundprodukten och kan användas på både mjuka och hårda ytor.

Med **stabil filmbärare**. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

**Fördel:**

- **Lång användningstid utan igensättning, damm avvisande, lågt slitage av keramik kornen.**
- **Självskärpande effekt genom automatiskt brytning av strukturen – nya kanter bildas.**
- **Mirka® Galaxy använder det nya multifit-hålmönstret och bibehåller därmed en perfekt balans mellan lång användningstid och dammsug.**

- **Längre användningstid tack vare en non-stick-beläggning med optimal damm avvisning. Med denna beläggning stannar dammet inte kvar på slipmedel, vilket tillsammans med multifit-hålmönstret ger ett bättre dammsug.**
- **Likformig slipbild tack vare utomordentlig kornnötning.**
- **Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.**

**Användningsdata:**

- **Lacker**
- **Gips/spackel**
- **Plast**
- **Spackelmassa**
- **Grundning**
- **Mineralmaterial**
- **Mjukt trävirke / barrträ**
- **Rostfritt stål**
- **Stål**
- **Syntetiska material**
- **Faner**
- **Spånskivor**
- **plaster**
- **Glasfiber**
- **Lövträ**
- **MDF/HDF**
- **Mjukt stål / kolstål**
- **icke-metaller**
- **Färgborttagning**
- **Färgslipning**

Kan användas för torr- och våtslipning av trä, lack, metall och plastytor.

Högklassigt självskärpande keramikslipkorn (CER), öppen dispersion. För allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning.

---

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	800
hålbild	Multifit-perforering
skiv-Ø	150 mm
Serie	Galaxy
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	Polyamidväv
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
fäste	Karborr
Dammutsugning möjlig	ja
tillverkarens beteckning	GALAXY
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Karborrbandslipskiva

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	begränsat lämplig		
INOX	begränsat lämplig		
Ti	begränsat lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		