



## LED-strålkastare med dimfunktion CONNECT, Typ: NOVA-2



### Beställningsdata

Ordernummer	081232 NOVA-2
GTIN	5708997006719
Artikelklass	07A

### Beskrivning

#### Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.

Batteridriven LED-högkapacitetsstrålkastare med dimmfunktion. Höljet av formsprutat aluminiumgjutgods är extremt robust och

resistent mot kraftiga stötar och vibrationer. För användning med CAS 12 V och 18 V

Batterier, 18 V-batterier från ledande elverktygstillverkare eller direktanslutning till SCANGRIP® Strömförsörjning.

#### Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 2,5$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, och vidare finns inget skydd mot vatten.

#### leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

#### OBS!:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Nätdriven
ljusflöde	200 - 2000 lm
IP-skyddsklass	IP 30
total längd	163 mm
total höjd	163 mm
total bredd	63 mm
Produktslag	Strålkastare