



## LED-allmänbelysning CONNECT, Typ: VEGA-4



### Beställningsdata

Ordernummer	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Artikelklass	07A

### Beskrivning

#### Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.

Batteridrivna LED-allmänbelysning med hög kapacitet och med bländfritt och homogent ljusflöde. Lampornas robusta och slagåliga plasthölje är perfekt för alla arbetsomgivningar. Kan monteras på SCANGRIP®-stativet. För CAS 18 V batterier, 18 V batterier från ledande elverktygstillverkare eller direktanslutning till SCANGRIP®-strömförsörjningen.

#### Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

#### OBS!:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.

### Teknisk beskrivning

total bredd	103 mm
totallängd	280 mm
ljusflöde	4000 lm

Energiförsörjning	Nätdriven
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
IP-skyddsklass	IP 54
totalhöjd	288 mm
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Allmänbelysning