



LED- allmänbelysning 360° med dimfunktion CONNECT, Typ: AREA-10



Beställningsdata

Ordernummer	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Scangrip CONNECT arbetslampor är baserade på CAS-systemet och är dessutom kompatibla med 18 V batterier från alla ledande elverktygstillverkare.

Batteridrivna LED-allmänbelysning med hög kapacitet och med bländfritt och homogent ljusflöde. Lampornas robusta och slagtåliga plasthölje är perfekt för alla arbetsomgivningar. Kan monteras på SCANGRIP®-stativet. För CAS 18 V batterier, 18 V batterier från ledande elverktygstillverkare eller direktanslutning till SCANGRIP®-strömförsörjningen.

- **Spridningsvinkel valfritt 360° eller 180°.**
- **Dimbar i fem ljussteg.**
- **Med BLUETOOTH ljusstyrenhet kan du tända och släcka upp till fyra lampor och anpassa ljudflödet i fem steg till den aktuella arbetsuppgiften.**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Lamporna levereras exkl. batteri och laddare.

OBS!:

Passande batterier, laddare och nätdelar för kabelbunden strömförsörjning finns under 073870 - 073890 och 081249.

Teknisk beskrivning

total bredd	200 mm
IP-skyddsklass	IP 65
total längd	212 mm
total höjd	395 mm
Energiförsörjning	Nät driven
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
ljusflöde	1000 - 10000 lm
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Allmänbelysning