

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	5 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	A08H SCLCR/L06
Spännhöjd L ₂	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	10 mm
totallängd L	100 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Huvudängd L ₁	20 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

