

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269984 10/06
GTIN	4067263786825
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	12 mm
totallängd L	125 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L ₃	6 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	A10K SCLCR/L06
Huvudängd L ₁	20 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

