

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	7 mm
ISO-kod hållare	A12L SCLCR/L06
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	14 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
totallängd L	140 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	24,3 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

