

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269984 25/09
GTIN	4067263786863
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Huvudängd L ₁	43 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	27 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Mittförskjutning L ₃	13,5 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L09
Skaftdiameter D _s	25 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

