

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L12
Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	43 mm
Mittförskjutning L ₃	13,5 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skaftdiameter D _s	25 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
totallängd L	200 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	27 mm
Skrivsats förvändskär	269028 9
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

