

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
Huvudängd L ₁	43 mm
totallängd L	200 mm
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L09
Spännhöjd L ₂	23 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	27 mm
Skrivsats för vändskär	269028 8
Mittförskjutning L ₃	13,5 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

