

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	8 mm
Mittförskjutning L_3	5 mm
Huvudängd L_1	20 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	10 mm
Spännhöjd L_2	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
totallängd L	100 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	A08H SCLCR/L06
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

