

**Garant****Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269985 12/06
GTIN	4067263786900
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	A12L SCLCR/L06
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	14 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	7 mm
totallängd L	140 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	24,3 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

