

Yale

Trepunkts transportrullvagn LX, med draghandtag svängbar, lyftförmåga: 12t



Beställningsdata

Ordernummer	086009 12
GTIN	4025092163798
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Trepunkts transportrullvagnar för medeltung last. Med draghandtag och bakre del. De båda bakre delarna är likadana och har inställbara förbindelsestänger. Den totala bärförmågan fördelas 50 % på vardera de främre och de bakre delarna.

leveransinnehåll:

Tre transportrullvagnar, två förbindelsestänger och dragstång.

Teknisk beskrivning

antal hjul fram	8
vikt	80 kg
hjulbredd	90 mm
lastytans höjd fram	115 mm
Inställningsområde bak från – till	500 - 1400 mm
antal hjul bak	8
lastytans höjd bak	115 mm
lyftförmåga	12 t

Ø hjul	85 mm
lastytans bredd bak	250 mm
lastytans längd fram	400 mm
lastytans längd bak	300 mm
tillverkarens beteckning	LX-12
lastytans bredd fram	220 mm
Produktslag	Transportrullvagn för tung last