

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A12L SDUCR/L07
Mittförskjutning L ₃	8 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L ₁	25 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	140 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

