

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	36 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A20R SDUCR/L11
Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

