

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	27 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Huvudängd L ₁	43 mm
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L12
Skruvsats förvändskär	269028 9
Mittförskjutning L ₃	13,5 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

