

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269986 16/07
GTIN	4067263786979
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Mittförskjutning L ₃	10 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	19 mm
Huvudängd L ₁	28 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Spännhöjd L ₂	15 mm
totallängd L	180 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

