

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	28 mm
totallängd L	180 mm
Mittförskjutning L ₃	10 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L07
Spännhöjd L ₂	15 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skruvsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	19 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

