

**Garant****Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skrivsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L11
Huvudängd L <sub>1</sub>	28 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	14 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	23 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

