

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	31 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Mittförskjutning L_3	16 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Huvudängd L_1	40 mm
ISO-kod hållare	A25R SDUCR/L11
Skaftdiameter D_s	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

