

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A10K SDQCR/L07
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Huvudängd L ₁	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
totallängd L	125 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång