

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	19 mm
Huvudängd L_1	28 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Spännhöjd L_2	15 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L07
totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Mittförskjutning L_3	10 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång