

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A20R SDQCR/L11
Skaftdiameter D_s	20 mm
Spännhöjd L_2	18 mm
Huvudängd L_1	36 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	200 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång