

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	19 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd L_2	15 mm
Huvudängd L_1	28 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L07
Skaftdiameter D_s	16 mm
Mittförskjutning L_3	10 mm
totallängd L	180 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång