

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A20R SDQCR/L11
totallängd L	200 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	36 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	25 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	13 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	18 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång