

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	23 mm
totallängd L	200 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	31 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
ISO-kod hållare	A25R SDQCR/L11
Mittförskjutning L_3	16 mm
Huvudängd L_1	40 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Skaftdiameter D_s	25 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång