

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	14 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	23 mm
Huvudängd L_1	28 mm
totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Spännhöjd L_2	15 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L11
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång