

Garant**Invändig skärhållare stål, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269989 12/07
GTIN	4067263787143
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	8 mm
totallängd L	140 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A12L SDQCR/L07
Skaftdiameter D_s	12 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Huvudängd L_1	25 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	15 mm
Användning	vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång