

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	14 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L11
Skaftdiameter D _s	16 mm
Huvudängd L ₁	28 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
totallängd L	180 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	23 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats förvändskär	269028 8
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång