



Batteridrivnen LED-arbetslampe COLOUR MATCH med korrekt färgåtergivning, Typ: MULTI-R



Beställningsdata

Ordernummer	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

COLOUR MATCH. Special-LED med högt CRI-värde för **perfekt färgåtergivning** och extremt lång livslängd hos LED-ljuskällan. Lämpar sig perfekt för alla lackerings-, polerings-, rengörings- och förberedande arbeten. Lämpar sig perfekt för användning i lackeringsverkstäder. **Glaslinsen är utbytbar** och tål alla typer av lösningsmedel även vid daglig rengöring. **MULTIMIATCH R.** Kraftfull, bärbar sladdlös arbetsbelysning med steglös CCT SCAN-funktion. Display på baksidan med batterikapacitet och återstående gångtid. Integrerad fot, lämplig för direktmontering på Scangrip stativ 081252 1,35-3.

Med steglös CCT SCAN-funktion. När lampan aktiveras skannar den automatiskt objektets yta med hela färgspektrumet. Spärrning kan göras när som helst. Optimal för detektering av färgfel.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel.

Teknisk beskrivning

CRI värde	95
ljusflöde	120 - 1200 lm
Batterityp	Litiumjon
totallängd	165 mm
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
ATEX-zon	ingen
brinntid	1 - 10 h
vikt	820 g
total bredd	155 mm
Energiförsörjning	Nät driven
Produktslag	Arbetsbelysning