

Garant**"4-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Höger, Ø DC: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268404 14
GTIN	4067263802228
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

1. Plansvarvning av ändytor.
2. Borrar (för- och fullhålsborrar) – plan hålbotten.
3. Invändig längssvarvning.
4. Utvändig längssvarvning.

OBS!:

- **Välj så stora hörnradier och hållarstorlekar som möjligt.**
- **Håltolerans + 0,15 mm (vid borrarprocesser med drivet verktyg).**
- **Vid borrar utöver nominell diameter blir restmaterial stående.**
- **Arbeta alltid med invändig kylning vid borrar (minst 5 bar).**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	16 mm
Skrivsats förvändskär	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
totallängd L	110 mm
Effektiv längd L ₁	21 mm
Passande vändskär	ZCMX 07..
NominellØ D	14 mm
Användning	Höger
Invändig	ja

Produktlag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 41

269028 41