

Garant**ZCMX 070304, Sort: HBZ140**

Beställningsdata

Ordernummer	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Artikelklass	21E

Beskrivning

Utförande:

Universellt medelkornsubstrat med PVD-beläggning. Förstahandsval för svarv- och borrhållningar.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 190 m/min
ISO-kod vändskär	ZCMX 070304
Matning f Svarvning	0,1 - 0,3 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Sort	HBZ140
Primäranvändning	M

Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	PVD
Skärdjup a_p	0,4 - 2 mm
Matning f Boring	0,03 - 0,12 mm
passande till verktygsdiameter D_c	14 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning