



Handgängtapp + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	146175 M3-12
GTIN	4067263802938
Artikelklass	12K

Beskrivning

Utförande:

När kassetten öppnas reser sig verktygen automatiskt och kan sedan tas ut utan problem. Bestående av handgängtappsatser, 3 delar, M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 3; 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 sats handgängtappar M3 – M12 3 delar nr 130250 och kärnhålsborr nr 114031

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 352
Produktslag	Gängtappar

Tillbehör

Handgängtappsats M M3	130150 M3
Handgängtappsats M M12	130150 M12
Handgängtappsats M M9	130150 M9
Handgängtappsats M M5	130150 M5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3
Tom kassett Typ 2	146960 2
Handgängtappsats M M8	130150 M8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Handgängtappsats M M4	130150 M4
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Handgängtappsats M M6	130150 M6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Handgängtappsats M M10	130150 M10
Handgängtappsats M M4,5	130150 M4,5
Handgängtappsats M M7	130150 M7
Handgängtappsats M M3,5	130150 M3,5