



## HOLEX Clever Tap maskingängtapp för grundhål + spiralborr för kärnhål, för metrisk gänga: M3-12



### Beställningsdata

Ordernummer	146924 M3-12
GTIN	4067263912309
Artikelklass	12H

### Beskrivning

#### Utförande:

När kassetten öppnas reser sig verktygen automatiskt och kan sedan tas ut utan problem. Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 135255 och kärnborr nr 114031

### Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Serie	CleverTap
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371

Färgring	grön
Produktslag	Gängtappar

## Tillbehör

Maskin-gängtappHSS-E Form C M M5	135855 M5
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M12	135855 M12
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M4	135855 M4
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M6	135855 M6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M10	135855 M10
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M3	135855 M3
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Tom kassett Typ 4	146961 4
Maskin-gängtappHSS-E Form C M M8	135855 M8