

Garant**Universellt finmätbord med 3-D GARANT ledarm, bordets längd×Bredd:
400X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Diamantläppad mätyta med provningsintyg. Massiv 3-D-ledarm med mekanisk centrallåsning. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Snabb och enkel positionering. Universalmätlockfäste.

Med fininställning, för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med laxstjärtstyrning.

Stor gummerad handratt (ca. 55 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastklämningen.

Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M8
vikt	17,5 kg
Längd ledarm L ₁	133 mm
aktionsradie 3-D-ledarm	290 mm
Längd ledarm L ₂	113 mm
Norm	DIN 876/1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	D1

Produktslag

Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm

024580 400X400