

Garant**GARANT Master eco klämsvarvållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250039 20/12
GTIN	4067263121190
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring i kombination med GARANT Master-eco fäste nr 319006 – 319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2020K12
totalängd L	125 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Skruv för underläggsplatta	259027 8
Vändskärsstorlek	12 mm
Funktionsbredd L ₄	29,5 mm
Huvudängd L ₁	30 mm
Underläggsplatta	259031 49
Skaftmått	20 mm

Klamp, skruv,O-ring	259036 22
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 8	259027 8
Underläggsplatta Typ 49	259031 49
Klamphenhet Typ 22	259036 22