

**Garant****GARANT Master eco klämsvarvållare, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 250039 25/12  |
| GTIN         | 4067263122104 |
| Artikelklass | 21U           |

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring i kombination med GARANT Master-eco fäste nr 319006 – 319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Vändskärsstorlek              | 12 mm           |
| ISO-kod hållare               | DCLNR/L 2525M12 |
| Underläggsplatta              | 259031 49       |
| Passande vändskär             | CN.. 1204..     |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 32 mm           |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 30 mm           |
| totallängd L                  | 150 mm          |
| Skruv för underläggsplatta    | 259027 8        |
| Serie                         | Master Eco      |
| Skaftmått                     | 25 mm           |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Klamp, skruv,O-ring  | 259036 22     |
| Norm                 | Verkstadsnorm |
| Användning           | vänster       |
| Invändig             | ja            |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad       |
| Användning           | Plansvarvning |
| Användning           | Plansvarvning |
| Produktslag          | Skärhållare   |

---

## Tillbehör

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Underläggsplatta Typ 49          | 259031 49 |
| Klampenhet Typ 22                | 259036 22 |
| Skruv för underläggsplatta Typ 8 | 259027 8  |