

Garant**GARANT Master eco klämsvarvhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250038 25/12
GTIN	4067263121183
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring i kombination med GARANT Master-eco fäste nr 319006 – 319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

totallängd L	150 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 2525M12
Underläggsplatta	259031 49
Vändskärsstorlek	12 mm
Passande vändskär	CN.. 1204..
Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	25 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 8

Klamp, skruv,O-ring	259036 22
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 49	259031 49
Klampenhet Typ 22	259036 22
Skruv för underläggsplatta Typ 8	259027 8