

**Garant****GARANT Master eco klämsvarvhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250628 20/11
GTIN	4067263122111
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

Serie	Master Eco
Underläggsplatta	269007 1
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 3
Huvudängd L <sub>1</sub>	35 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
totallängd L	125 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020K11
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm

Klamp, skruv, fjäder	259036 23
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 3	259027 3
Underläggsplatta Typ 1	269007 1