

Garant**GARANT Master eco klämsvarvhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250628 25/15
GTIN	4067263122135
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	DDJNR/L 2525M15
Passande vändskär	DN.. 1506..
Serie	Master Eco
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Underläggsplatta	259031 50
Huvudängd L ₁	40 mm
Skruv för underläggsplatta	259027 8
totallängd L	150 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 24

Skafthått	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 50	259031 50
Skruv för underläggsplatta Typ 8	259027 8