

Garant**GARANT Master eco klämsvarvhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250628 20/15 |
| GTIN | 4067263122128 |
| Artikelklass | 21U |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Vändskärsstorlek | 15 mm |
| Serie | Master Eco |
| ISO-kod hållare | DDJNR/L 2020K15 |
| Skruv för underläggsplatta | 259027 8 |
| totallängd L | 125 mm |
| Underläggsplatta | 259031 50 |
| Passande vändskär | DN.. 1506.. |
| Funktionsbredd L ₄ | 25 mm |
| Skaftmått | 20 mm |
| Klamp, skruv, fjäder | 259036 24 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Huvudängd L ₁ | 40 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Höger |
| Invändig | ja |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad |
| Användning | Plansvarvning |
| Användning | Plansvarvning |
| Produktslag | Skärhållare |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Skruv för underläggsplatta Typ 8 | 259027 8 |
| Underläggsplatta Typ 50 | 259031 50 |