

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250631 20/15
GTIN	4067263122319
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra frytkylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Klamp, skruv, fjäder	259036 24
Skruv för underläggsplatta	259027 8
totallängd L	100 mm
Underläggsplatta	259031 50
Passande vändskär	DN.. 1506..
Serie	Master Eco
Huvudängd L ₁	40 mm
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020H15
Skaftmått	20 mm

Vändskärsstorlek	15 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare